


E1002A



Zelfbedraadbare connector female

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Toepassingsgebied

Applicatie	Aansluiting aan gecertificeerde, intrinsiekveilige stroomkringen
------------	--

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

Keurmerken	BVS 05 ATEX E106
ATEX-apparaatkenmerk	 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	35,7
Afmetingen	[mm]	25 x 25 x 56
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)

Opmerkingen

Opmerkingen	Ta volgens tabel "som van de vermogens in de stroomkringen" in de bijbehorende bedieningshandleiding (veiligheidsrelevant deel ATEX) Er kunnen meer intrinsiekveilige stroomkringen via de aansluitkabels aangesloten worden. De som van de spanningen van een of meer intrinsieke circuits mogen de volgende waarden niet overschrijden: U_{tot} max = 60 V (piek waarde)
Verpakkingseenheid	1 stuk

E1002A



Zelfbedraadbare connector female

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M18, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

