




Zelfbedraadbare connector female

SDOAT052--SFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[M]	10...30 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...80
Beschermklasse		IP 65
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	48 x 30 x 65
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Zelfbedraadbare connector female

SDOAT052--SFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: PG 9

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x Ø 28 mm, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

