


Zelfbedraadbare connector female

SDOAT050--SFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
------------------	-----	----------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 65
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	65,2
---------	-----	------

Materialen		PA (polyamide)
------------	--	----------------

Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
-----------------------------	--	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10087



Zelfbedraadbare connector female

SDOAT050--SFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 5...11 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x Ø 28 mm, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide)



Aansluiting

