




Aansluitkabel met connector female

ADOAK190MSS0015H19



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 63 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	8
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3194
Afmetingen	[mm]	51 x 26 x 70
Materialen		PUR zwart
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Aandraaimoment	[Nm]	2
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 2 m/s
	buigcycli	> 500000
	torsiebelasting	± 30 °/m
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11747



Aansluitkabel met connector female


ADOAK190MSS0015H19

Elektrische aansluiting

Kabel: 15 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld





Aansluitkabel met connector female

ADOAK190MSS0015H19

Aansluiting

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel