

Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSN0050A05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie

Ex zone 1

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit

[nF]

3,8

Max. zelfinductie

[μH]

29,5

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

27 x 15 x 39

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Opmerkingen

Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling. de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoording van de gebruiker

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11844



Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSN0050A05

Elektrische aansluiting

Kabel: 50 m, PUR / PVC, blauw, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
GY = grijs
WH = wit