


Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040ZDSFKSK



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	15,4
Afmetingen	[mm]	18 x 18 x 55
Materialen		PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Materiaal overwerpmoer		zink, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

doordringingstechniek: 0,34...0,75 mm²; Aderisolatie: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Kabelmantel: Ø 4...7,5 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: zink, vernikkeld



E11144



Zelfbedraadbare stekker

SSTGH040ZDSFKSK

Aansluiting

