




Inbouwcontrastekker

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



| Elektrische eigenschappen   |      |               |
|-----------------------------|------|---------------|
| Voedingsspanning            | [V]  | < 250 AC/DC   |
| Stroombelasting gezamenlijk | [A]  | 4             |
| Omgevingsvariabelen         |      |               |
| Omgevingstemperatuur        | [°C] | -25...85      |
| Beschermklasse              |      | IP 68         |
| Mechanische eigenschappen   |      |               |
| Gewicht                     | [g]  | 22,8          |
| Montageschroefdraad         |      | PG 9          |
| Materialen                  |      | zinkdrukgiets |
| Materiaal gegoten onderdeel |      | zinkdrukgiets |
| Toebehoren                  |      |               |
| Leveringsomvang             |      | Moer: 1 x PG9 |
| Opmerkingen                 |      |               |
| Verpakkingseenheid          |      | 1 stuk        |



## Inbouwcontrastekker


EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

### Elektrische aansluiting


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiets



### Aansluiting



Aderkleuren :  
BK = zwart  
BN = bruin  
BU = blauw  
WH = wit