




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	2
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 67



Centrale verdeler

ZDO8F04HMSS0010H10

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1443,2
Afmetingen	[mm]	21 x 26 x 145
Materialen		PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler		8
Uitvoering connector		M8
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	16 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,1 mm; 16 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektrische aansluiting - sleuf		
Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld		

Centrale verdeler

ZDO8F04HMSS0010H10

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel

E11218

Centrale verdeler

ZDO8F04HMSS0010H10

