


Aansluitkabel met connector female

ADOAO140MSS0005H10

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	579						
Afmetingen [mm]	45 x 20 x 47						
Materialen	PUR						
Materiaal gegoten onderdeel	PUR						
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld						
Toepasbaar in kabelrupsen	ja						
Toepasbaar in kabelrupsen	<table> <tr> <td>buigradius bij bewegende applicaties</td><td>min. 12,5 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>bewegingssnelheid</td><td>max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>torsiebelasting</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	buigradius bij bewegende applicaties	min. 12,5 x kabeldiameter	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²	torsiebelasting	± 180 °/m
buigradius bij bewegende applicaties	min. 12,5 x kabeldiameter						
bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²						
torsiebelasting	± 180 °/m						

E11226



Aansluitkabel met connector female

ADOAO140MSS0005H10

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9,2 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M16, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

A	BN
C	WH/GN
E	GY/PK
J	GN
L	BU
N	GN/BN
O	RD/BU
P	WH
S	GY
T	YE

U: niet in gebruik
R: niet in gebruik
G: niet in gebruik
M: niet in gebruik

Aderkleuren :

BN = bruin
BU = blauw
GN = groen
GY = grijs
PK = rose
RD = rood
WH = wit
YE = geel