


E11250



Aansluitkabel met connector female

ADOGA050MSS0005H04



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 300 AC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

315,8

Afmetingen

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E11250



Aansluitkabel met connector female

ADOGA050MSS0005H04

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit