




Inbouwstekker

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 125 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	27,3
Afmetingen	[mm]	18 x 18 x 19
Montageschroefdraad		M20
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E11315



Inbouwstekker


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: ...0,6 Nm; schroefdraad M20
Aandraaimoment: ...2 Nm



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
WH =	wit
YE =	geel