

Y-verbindingskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

8...32 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...80

Omgevingstemperatuur
(bewegend)

[°C]

-20...80

Beschermklass

IP 67; (contrastekker gemonteerd)

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

226,3

Materialen

PA (polyamide); bus: TPU oranje; Afdichting: FKM

Materiaal oververpmoer

messing, vernikkeld

Aantal poorten
centraalverdeler

2

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius bij bewegende applicaties

min. 10 x kabeldiameter

bewegingssnelheid

max. 3,3 m/s voor een horizontale
verplaatsing van 5 m en een maximale
acceleratie van 5 m/s²

buigcycli

> 5 Mio.

torsiebelasting

± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Y-verbindingskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Elektrische aansluiting - DEUTSCH-stekker C

Aansluiting



Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht



Elektrische aansluiting - bus A

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



E12686



Y-verbindingskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Elektrische aansluiting - bus B

Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

