




Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	anti-aangroei
Uitvoering	met aanslag

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	55,3
Montagevoorschrift	Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening); Door het materiaal messing kan een negatieve invloed hebben op de detectieafstand (vermindering van de schakelafstand)
Afmetingen [mm]	M22 x 1
Schroefdraadtype	M22 x 1
Binnendiameter [mm]	18
Materialen	messing anti-aangroei; Moeren: messing anti-aangroei
Aandraaimoment [Nm]	5; (bevestigingsmoeren: 10)

Toebehoren

Leveringsomvang	Moeren: 2
-----------------	-----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Diagrammen en curves

Montage

