




Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0005B08

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Toepasbaar in kabelrupsen	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	2
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 67	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	292,5
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen	behuizing: TPU zwart	
Materiaal gegoten onderdeel	TPU	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 15 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3 m/s
	buigcycli	> 1 Mio.
	torsiebelasting	± 30 °/m
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E12166



Aansluitkabel met connector female

ADOGH080MSS0005B08

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 1...1,5 Nm



Aansluiting

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Kleurenschema
volgens DIN 47100 Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel