

Aansluitkabel met connector female

ADOGS030PLS0005H03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	8...32 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C]	-20...85
Beschermklasse	IP 67; (contrastekker gemonteerd)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	154								
Materialen	PA (polyamide)								
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)								
Toepasbaar in kabelrupsen	ja								
Toepasbaar in kabelrupsen	<table> <tr> <td>buigradius bij bewegende applicaties</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>bewegingssnelheid</td><td>max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>buigcycli</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>torsiebelasting</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²	buigcycli	> 5 Mio.	torsiebelasting	± 180 °/m
buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter								
bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s ²								
buigcycli	> 5 Mio.								
torsiebelasting	± 180 °/m								

E12545



Aansluitkabel met connector female

ADOGS030PLS0005H03

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: vernikkeld



Aansluiting



BK = Aderkleuren :
BN = zwart
RD = bruin
 rood