


Verbindingskabel

VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	9,6...30 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	124,2	
Afmetingen	[mm]	10 x 10 x 31	
Materialen		behuizing: TPU oranje; Afdichting: FKM; behuizing: Hytrel G-4774 zwart	
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld	
Toepasbaar in kabelrupsen		ja	
Toepasbaar in kabelrupsen		buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
		bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
		buigcycli	> 5 Mio.
		torsiebelasting	± 180 °/m

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Verbindingskabel


VDOGF030MSS0005H03DOGR030PLS

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm

**Elektrische aansluiting**

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting**Elektrische aansluiting - bus**

Connector: 1 x bajonet, recht; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,3...0,5 Nm

