


Verbindingskabel

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten; Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
--------------------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...70
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-20...50
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	652,5
Afmetingen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 7,5 x kabeldiameter
	buigradius voor niet bewegende installatie	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 5,5 m/s bij 5 m horizontale verplaatsingsafstand en max. versnelling van 10 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	max. toelaatbare aandrainmoment	50 N/mm² statisch
		20 N/mm² dynamisch

Verbindingskabel

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, violet, Afgeschermd; 2 x 0,25 mm²

Aansluiting



GN = Aderkleuren :
RD = groen
 rood

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: B; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,6 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden

