




Y-verbindingskabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	8...32 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...80
Omgevingstemperatuur (bewegend)	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 67; (contrastekker gemonteerd)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	461,3
Materialen	PA (polyamide); bus: TPU oranje; Afdichting: FKM	
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld	
Aantal poorten centraalverdeler	2	
Toepasbaar in kabelrupsen	ja	
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 5 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

Y-verbindingskabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting - DEUTSCH-stekker

Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht



Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Connector: 2 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

