


E18001



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MKS0010X04



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 300 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-45...105

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

361,966

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 47

Materialen

TPE

Materiaal gegoten onderdeel

TPE

Materiaal overwerpmoer

zink, epoxy gecoat

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E18001



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MKS0010X04

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, TPE-S, zwart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPE; Vergrendeling: zink, epoxy gecoat; Contactpinnen: verguld



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit