




Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	anti-aangroei
Uitvoering	met aanslag
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	32,7
Montagevoorschrift	Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening); Door het materiaal messing kan een negatieve invloed hebben op de detectieafstand (vermindering van de schakelafstand)
Afmetingen [mm]	M12 x 1 / L = 28
Schroefdraadtype	M12 x 1
Binnendiameter [mm]	8
Materialen	messing anti-aangroei; Moeren: messing anti-aangroei
Aandraaimoment [Nm]	3; (bevestigingsmoeren: 7)
Toebehoren	
Leveringsomvang	Moeren: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Diagrammen en curves	
Montage	