




Inbouwstekker

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -20...90

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 54,431

Montageschroefdraad 1/2" NPT

Materialen 1.4401 (roestvast staal / 316)

Materiaal gegoten onderdeel 1.4401 (roestvast staal / 316)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: 1.4401 (roestvast staal / 316)





Inbouwstekker

RSTGH040VAS0001-04

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit