





Aansluitkabel met AMP-stekker

ecomatPanel/Cable/5m



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	8...32 DC
Beschermklasse		III
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...80
Beschermklasse		IP 20; (zonder weerstand)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	456,4
Afmetingen	[mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Materialen		behuizing: PBT-GF20
Materiaal gegoten onderdeel		PBT
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 5 m, PUR, grijs, Ø 8,3 mm, Afgeschermd; 2 x 0,5 mm² (twisted pairs) + 2 x 0,5 mm² (twisted pairs)		

Connector: AMP MQS, recht; Behuizing: PBT; Contactpinnen: vertind




E12736



Aansluitkabel met AMP-stekker

ecomatPanel/Cable/5m

Aansluiting



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb