


Zelfbedraadbare connector female

ecomatPanel/Connection Set



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	8...32 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...80
Beschermklasse	IP 20; (zonder weerstand)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	10
Afmetingen [mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materialen	behuizing: PBT-GF20
Materiaal gegoten onderdeel	PBT

Toebehoren

Leveringsomvang	120 ohm weerstand
	krimp-contacten
	slangtule


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

5 x 0,5...0,75 mm²

Connector: AMP MQS, recht; Behuizing: PBT; Contactpinnen: vertind



E12737



Zelfbedraadbare connector female

ecomatPanel/Connection Set

Aansluiting

