

Verbindingskabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 AC / < 300 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...85

Beschermklass

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

204,116

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

zink, epoxy gecoat

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: zink, epoxy gecoat; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC, Halogeen vrij, geel, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: zink, epoxy gecoat; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm

