




Inbouwstekker

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-ring

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 DC
------------------	-----	----------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...90
----------------------	------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	54,431
Afmetingen	[mm]	19 x 19 x 25
Montageschroefdraad		PG 11
Materialen		1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal gegoten onderdeel		1.4301 (roestvast staal / 304)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22
--

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: 1.4301 (roestvast staal / 304)
--



E18102



Inbouwstekker

RSTGH050VAS00.3-05

Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit