


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 buigbaar

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OB50; OBF; OCF; OO50
---	----------------------

OB50

Tastbereik fiberoptiek [mm]	70
-----------------------------	----

OBF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	100
-----------------------------	-----

OCF (High Power)

Tastbereik fiberoptiek [mm]	560
-----------------------------	-----

OO50

Tastbereik fiberoptiek [mm]	300
-----------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	49,5
Uitvoering sensorkop	buigbaar
Totale lengte [mm]	2000
Minimale buigradius [mm]	27
Fiberstructuur	⊙⊙
Kerndoorsnede [mm]	2 x 1
Materialen	schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	1.4301 (roestvast staal / 304)
Materiaal fiber mantel	PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 2
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers: E20600

E20749



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------