


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-M4



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek [mm] 1200

OKF

Bereik fiberoptiek [mm] 120

OOF

Bereik fiberoptiek [mm] 400

OUF

Bereik fiberoptiek [mm] 120

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -20...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 68

Uitvoering sensorkop recht

Schroefdraad sensorkop M4

E20505



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-M-V-M4

Lengte sensorkop	[mm]	15
Totale lengte	[mm]	600
Minimale buigradius	[mm]	20
Fiberstructuur		●
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Toebehoren		
Leveringsomvang		zeskant moeren: 4 x M4, roestvast staal
		tandwielen: 4
		Gekartelde moer: 1 x M11
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk