


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-M5/16



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF; ODF; OMF

OBF

Bereik fiberoptiek [mm]

1000

ODF

Bereik fiberoptiek [mm]

4

OMF

Bereik fiberoptiek [mm]

800

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

197

Uitvoering sensorkop

recht

Totale lengte [mm]

900

Minimale buigradius [mm]

19

Fiberstructuur



Fiber-materiaal

glas

**Fibers met zender-/ontvanger combinatie**

FE-50-V-V-M5/16

Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M8
	klemringen: 2
	O-ringen: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk