
# E20062

## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3




| | | |
|---|---|---|
| **Toepassingsgebied** | | |
| Functieprincipe | | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
| Applicatie | | Kleine buigradius |
| **Bereik** | | |
| Bereik met fiberoptiekversterker type | | OKF; OUF; OOF |
| OKF | | |
| Bereik fiberoptiek | [mm] | 120 |
| OOF | | |
| Bereik fiberoptiek | [mm] | 400 |
| OUF | | |
| Bereik fiberoptiek | [mm] | 120 |
| **Omgevingsvariabelen** | | |
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -20...80 |
| **Mechanische eigenschappen** | | |
| Gewicht | [g] | 56 |
| Uitvoering sensorkop | | haaks |
| Diameter sensorkop | [mm] | 3 |
| Lengte sensorkop | [mm] | 10 |
| Totale lengte | [mm] | 600 |

# E20062

## Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-A-R3

| | | |
|---|---|---|
| Minimale buigradius | [mm] | 10 |
| Fiberstructuur | | ◉ |
| Materialen | | Adapter: PPE |
| Fiber-materiaal | | glas |
| Materiaal sensorkop | | aluminium |
| Materiaal fiber mantel | | PVC |
| **Toebehoren** | | |
| Leveringsomvang | | E20104 |
| **Opmerkingen** | | |
| Verpakkingseenheid | | 1 stuk |