

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-R5



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF; ODF; OMF

OBF

Bereik fiberoptiek [mm]

1000

ODF

Bereik fiberoptiek [mm]

4

OMF

Bereik fiberoptiek [mm]

800

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-58...315

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

174

Uitvoering sensorkop

haaks

Diameter sensorkop [mm]

5

Totale lengte [mm]

900

Minimale buigradius [mm]

19

Fiberstructuur



E20828



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-R5

Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk