


Montagesteun

O4 ADAPTOR PLATE



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm O4

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

143,5

Afmetingen

[mm]

89,5 x 75 x 35,8

Materialen

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroeven: 2 x M5 x 10

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk