


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-W-M6/0,6M



Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
Applicatie	Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met fiberoptiekversterker type	OKF
---	-----

OKF

Tastbereik fiberoptiek [mm]	35
-----------------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...150
---------------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	58
Uitvoering sensorkop	recht
Schroefdraad sensorkop	M6
Lengte sensorkop [mm]	35
Totale lengte [mm]	600
Minimale buigradius [mm]	45
Fiberstructuur	⊗
Kerndoorsnede [mm]	1,6
Fiberdiameter [mm]	0,05

E21151



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-W-M6/0,6M

Buitendiameter	[mm]	5,4
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk