


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-M6/3M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OIF

OIF

Bereik fiberoptiek [mm]

192

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...290

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

278,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte [mm]

3000

Minimale buigradius [mm]

30; (bij vaste montage)

Fiberstructuur



Materialen

Adapter: PA (polyamide)

Fiber-materiaal

glas

Materiaal sensorkop

aluminium

E20229



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-30-A-A-M6/3M

Materiaal fiber mantel	aluminium
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal
	tandwielen: 4
	Gekartelde moer: 1 x M30
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk