


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-W-M6/1,2M



Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving; Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën

Bereik

Tastbereik met
fiberoptiekversterker type

OKF

OKF

Tastbereik fiberoptiek [mm]

30

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-40...150

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

85,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Lengte sensorkop [mm]

35

Totale lengte [mm]

1200

Minimale buigradius [mm]

45

Fiberstructuur



Kerndoorsnede [mm]

1,6

Fiberdiameter [mm]

0,05

E21152



Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-W-M6/1,2M

Buitendiameter	[mm]	5,4
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk