
E21132

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-X/2,5M



1 Licht uittreding

Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie		Hoge temperatuurbestendigheid; Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Bereik		
Bereik met fiberoptiekversterker type		OBF; OMF
OBF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	93
OMF		
Bereik fiberoptiek	[mm]	93
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-58...315
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1161,5
Hoogte sensorkop	[mm]	12
Breedte sensorkop	[mm]	143
Lengte sensorkop	[mm]	85
Afmeting van de detectiekop	[mm]	12 x 143 x 85
Totale lengte	[mm]	2500
Minimale buigradius	[mm]	19

E21132

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-50-V-V-X/2,5M

Materialen	houder: 1.4301 (roestvast staal / 304)
Fiber-materiaal	glas
Materiaal sensorkop	1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel	1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk