


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 glazen lens

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF; OCF; OOF

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

950

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

4000

OOF

Bereik fiberoptiek

[mm]

3000

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

78,5

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M6

Totale lengte

[mm]

5000

Minimale buigradius

[mm]

30

E21164



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Fiberstructuur	●
Kerndoorsnede [mm]	1
Fiber-materiaal	PMMA
Materiaal sensorkop	aluminium
Materiaal fiber mantel	PE
Toebehoren	
Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk