


Montageset voor optische sensoren

O6 CLAMP BRACKET



Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

51,8

Wijze van montage

Rondprofiel; (Ø 10 mm)

Afmetingen

[mm]

30,8 x 1,5 x 43,2

Materialen

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroeven: 2 x M3 x 14

Klemcilinder

cilindrische schroef

Moer: M4

E21272



Montageset voor optische sensoren

O6 CLAMP BRACKET

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------