


Montageset voor optische sensoren

O8 CLAMP BRACKET 10 MM



Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm O8

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

48,5

Wijze van montage

Rondprofiel; ($\varnothing 10$ mm)

Materialen

1.4571 (roestvast staal / 316Ti)

Toebehoren

Leveringsomvang

cilindrische schroeven: 1 x M3 x 14, roestvast staal

cilindrische schroeven: 1 x M4 x 12, staal verzinkt

bevestigingsmoeren: 1 x M3 x 14, roestvast staal

bevestigingsmoeren: 1 x M4 x 12, staal verzinkt

Klemcilinder: 1

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk