


Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 montagegaten

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Taster fotocel

Applicatie

Voor het gebruik in industriële applicaties

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OBF; OO50; OCF

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

70

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

150

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

530

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

45,2



Fibers als tasteruitvoering

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Uitvoering sensorkop		haaks
Hoogte sensorkop	[mm]	3
Breedte sensorkop	[mm]	11
Lengte sensorkop	[mm]	15
Afmeting van de detectiekop	[mm]	3 x 11 x 15
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	2
Fiberstructuur		⊙⊙
Kerndoorsnede	[mm]	1
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 2 x M2, roestvast staal
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------