


IO-Link display

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten
Applicatie	display voor alle proceswaarden van alle aangesloten sensoren

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC
Stroomopname [mA]	< 47
Min. isolatieweerstand [MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja

Software / programmering

Instelmogelijkheden	display, wijze van weergave
---------------------	-----------------------------

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link				
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link revisie	1.1				
SDCI-Norm	IEC 61131-9				
Profiel	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis				
SIO-Mode	nee				
Vereiste masterportklasse	A				
Min. procescyclustijd [ms]	11,2				
Ondersteunende DeviceIDs	<table> <tr> <th>Bedrijfsaard</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>694</td></tr> </table>	Bedrijfsaard	DeviceID	default	694
Bedrijfsaard	DeviceID				
default	694				

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
---------------------------	--------

E30430



IO-Link display

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Opslagtemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[jaren]	397
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	204
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave		Kleurendisplay 1,44", 128 x 128 pixels
		2 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Y-splitter:, E12481
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12; Contactpinnen: verguld		