


Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Binnendraad Aseptoflex Vario
 2 met lekkagekanaal
 3 dichtvlak



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Montage	voor dikke tankwanden en ongunstige lascondities; voor tankbodem en -wand
Drukbestendigheid [bar]	16
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	362
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / R
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 85 mm
Afdichting	afdichtring

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------