


## Procesadapter voor SMS-leidingmontage

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Metaal op metaal afdichting

EC 1935/2004 FCM 

## Toepassingsgebied

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Drukbestendigheid | [bar] | 25 |
|-------------------|-------|----|

## Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |

## Mechanische eigenschappen

|                                              |                                                                        |     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gewicht                                      | [g]                                                                    | 267 |
| Materiaal dat in contact komt met het medium | 1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4 |     |
| Aansluiting sensorzijde                      | G 1 binnendraad Aseptoflex Vario                                       |     |
| Procesaansluiting                            | SMS procesaansluiting DN50 (2")                                        |     |
| Afdichting                                   | metaal op metaal                                                       |     |
| Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)           | H4                                                                     |     |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|