


Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: dichtvlak
 2: G1 binnendraad
 3: afdichtgroef voor O-ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar]	150
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	292,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4; O-ring: FPM; O-ring: EPDM
Aansluiting sensorzijde	G 1 afdichtconus
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 50 mm
Afdichting	afdichtring

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 26 x 3, EPDM, FDA-conform, E30438 O-ring: 26 x 3, FKM, FDA-conform, E30437
-----------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------