


Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT



- 1 G1 binnendraad Aseptoflex Vario
 2 met lekkagekanaal
 3 dichtvlak



EHEDG Certified

Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Montage	voor dunne tankwanden
Drukbestendigheid [bar]	25
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	156
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 60 mm
Afdichting	afdichtring

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------