


Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 50 mm
Drukbestendigheid [bar]	300

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	159,3
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus Ø 6 mm
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 34 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	≤ 0,6 / -
Inbouwlengte EL [mm]	49
Boorlengte BL [mm]	87

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------