




Inlasadapter voor processensoren

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25



EC 1935/2004 FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar]	120
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	8,2
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/8 binnendraad Ø 3 mm
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 18 mm ; nominale leidinggrootte: DN25...DN100; dikte leidingwand: 1,25 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium	< 0,4 / -

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------