


## Inlasadapter voor processensoren

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 Metaal op metaal afdichting

EC 1935/2004 

## Toepassingsgebied

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Mediumtemperatuur | [°C]  | < 250 |
| Drukbestendigheid | [bar] | 50    |

## Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |

## Mechanische eigenschappen

|                         |      |                                 |
|-------------------------|------|---------------------------------|
| Gewicht                 | [g]  | 45,1                            |
| Materialen              |      | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
| Aandraaimoment          | [Nm] | 5...20                          |
| Aansluiting sensorzijde |      | M12 x 1,5 afdichtconus          |
| Procesaansluiting       |      | Inlasadapter Ø 25 mm            |

## Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|