




T-stuk met snijringverbinding

T-PIECE QL18-18-18/MS



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor sensoren en adapter met procesaansluiting M26x1,5
Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	315

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	315
Wijze van montage		Aanbeveling: precisiebuizen 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Materialen		messing (2.0401)
Aansluiting sensorzijde		M26 x 1,5
Procesaansluiting		Ø 18 mm

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, voor directe verbinding met stromingssensoren, E40104
------------------------	---

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------