


Inlasadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 met lekkagekanaal (4x)
2 Metaal op metaal afdichting



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor leidingen, met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	50
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	168,7
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)

E43412



Inlasadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 29 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk