


E61438



Veerarm voor encoders

ENCODER SPRING ARM



1 bereik

Toepassingsgebied

Uitvoering voor pulsgevers/encoders met een klemflens

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -30...60

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	527,1
Montagevoorschrift	aan beide zijden te monteren
Afmetingen [mm]	180 x 65,9 x 75
Buitendiameter [mm]	300
Materialen	aluminium geanodiseerd; veer: 1.4310 (roestvast staal / 301)
Aandraaimoment [Nm]	4,3

E61438



Veerarm voor encoders

ENCODER SPRING ARM

Max. hoekverdraaiing	[°]	45
Aandrijfkraft	[N]	10...30

Opmerkingen

Opmerkingen	Voorzien van scalering
Verpakkingseenheid	1 stuk

Diagrammen en curves

Montagevoorschrift

